



기술 데이터 시트

CrystalCoat® UV SHC-190D

UV 경화 회전 코팅

제품 속성

물성	일반값
점도@25°C	17 - 19 cP
% 고체	44-46

경화된 코팅 속성

물성	일반값
코팅 두께	4.5- 5.0 마이크로
굴절률	1.50
강모 경도	8-9 (0-10 범위)
바이에르	1.5 - 2.0
접착성	100 %

권장 적용 가이드라인

과정	일반값
세척	중성 세제로 세척 에칭이 필요하지 않습니다
유지 시간	15초
당기는 시간	5인치/분(127mm/분)
용제 플래시	10분 주변 공기 또는 1분 IR
경화	(~1.5-2.0 joules/cm2) — 융합 F300 (H+ 전구)로 분당 2피트 또는 융합 라이트 해머로 분당 5피트 경화 속도는 비활성(질소) 환경에서 상승할 수 있습니다.*
코팅 필터링	1.2 마이크로 절대

*램프 시스템의 UV 경화 에너지는 다를 수 있습니다. 이 매개변수는 지침용입니다.

내용

CrystalCoat® UV SCH-190D는 바이오칼 광학 렌즈 응용에 특별히 공식화된 UV 경화 하드 코팅입니다.

코팅 특징

- 폴리카보네이트와 PMMA에 프라이머 프리 접착
- 내마모성
- 미착색
- A/R (반사 방지) 호환성
- 딥 코팅 응용

보관 및 사용

UV SHC-190D는 에 탈 수 있기 때문에 잠재적 점화 소스 근처에 두지 마십시오. 닫힌 상태로 라벨을 잘 붙인 통에 SHC-190D를 보관하십시오. UV 광선이 전도되는 용기에 보관하지 마십시오. 통을 묶거나 질소를 사용해 통을 압축하지 마십시오. 질소를 사용하면 너무 빨리 젤 형태로 바뀝니다. 직사광선 또는 자외선을 피하십시오. 주변 온도 24°C (75°F) 이하에서 UV SHC-190D를 보관하십시오. 제조일로부터 12개월 이내에 CrystalCoat SHC-190D를 사용하실 것을 권장합니다.



CrystalCoat® UV SHC-190D

UV 경화 안과 후면 코팅

SDC TECHNOLOGIES

연락 정보

SDC Technologies – Americas Corporate Headquarters

45 Parker, Suite 100
캘리포니아 어바인 92618, 미국
전화: +1-714-939-8300
technicalsupport.ca@sdctech.com

SDC Technologies – 유럽

Unit 7, Avondale Industrial Estate
Pontrhydryn, Cwmbran
NP44 1YG, Great Britain
전화: +44-1633-627030
technicalsupport.eu@sdctech.com

SDC Technologies – 중국

No. 1585 Gumei Road
Xuhui District
Shanghai 200233
PR China
전화: +86-21-61517768
customercare.cn@sdctech.com

SDC Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.

27 Tuas South Street 1
Singapore 638035
Singapore
customercare.ap@sdctech.com



sdctech.com

CrystalCoat® is a registered trademark
of SDC Technologies, Inc.

Teflon® is a registered trademark of The
Chemours Company FC, LLC.

©2024 SDC Technologies, Inc. All rights
reserved. SDC Technologies is a wholly-
owned subsidiary of Mitsui Chemicals,
Inc.

장비 준비

장비 청소: 오염 문제 가능성을 피하려면 UV SCH-190D 를 사용하기 전에 코팅 장비를 청소해야 합니다. 세척 과정에는 아세톤과 이소프로판올 행공을 따라서 여러 번의 용액 행공(장비 사용 이전에 자재와 호환되는 용액 사용)이 포함되어야 합니다. 아세톤 또는 이소프로판올은 또한 UV SHC-190D 사용 이후 장비 세척에도 사용되어야 합니다. 코팅이 더해지기 전에, 모든 용액이 코팅 볼, 튜빙과 펌프에서 완전히 제거/건조되어야 합니다.

장비 재료: UV SCH-190D 에 노출된 모든 장비 표면은 스테인레스 스틸, 폴리프로필렌 또는 테플론®로 구성되어야 합니다. 다른 자재는 사용 전 UV SCH-190D와의 호환성이 테스트되어야 합니다. 폴리 염화 비닐(PVC)로 만들어진 자재는 어떤 환경에서도 사용되어서는 안 됩니다.

응용 환경

UV SCH-190D는 온도와 습도가 완전히 통제되는 환경에서 응용되어야 합니다. 권장 응용 조건은 20 - 25°C (68 - 77°F) 및 30 - 60% 상대 습도입니다. 코팅 기계에는 해파 공기 필터가 장착되어 있어야 합니다. 코팅기는 깨끗한(class 10,000 이상) 환경과 잠재적인 오염원과 별도의 장소에 두는 것이 좋습니다.

렌즈 세척

UV SCH-190D로 코팅된 렌즈는 먼저 이소프로판올로 세척하고 사용한 코팅 기계도 인라인 세척 시스템으로 세척되어야 합니다. 렌즈는 UV SCH-190D를 응용하기 전 세척되고 건조되어야 합니다.

사용 안내

코팅의 긴 포트 수명을 보장하기 위해 렌즈를 코팅하지 않을 때는 코팅 탱크를 덮는 것이 좋습니다.

보건 및 안전 정보

본 제품을 사용하기 전에 먼저 SDS(Safety Data Sheet)를 숙독하십시오. SDS는 보건, 물리적 및 환경적 위험요소, 취급 시 예방 조치 및 응급처치 권장사항에 대한 정보를 제공합니다. SDS 자료가 필요하신 분은 판매대리점 또는 고객센터 상담원에게 문의하십시오.

보증 및 책임 한도

여기에 포함 된 정보는 당사가 알고있는 한 정확합니다. 여기에 나열된 코팅 용액 특성 및 경화된 코팅 특성은 UV SCH-190의 일반적인 값을 나타내며 규격을 의미하지는 않습니다. SDC 는 사용자가 어떤 목적으로든 적용 가능성 및 적합성에 대한 자체 테스트를 수행해야한다고 권장합니다. 여기에 기술 된 제품 또는 공식의 사용에 관한 진술은 특허 또는 상표를 침해하는 보증 또는 라이선스로 해석되지 않으며 그러한 사용으로 인해 발생하는 침해에 대한 책임을 지지 않습니다. SDC 제품의 보증 범위에 대해서는 SDC 표준 계약 조건 또는 SDC와의 구매 계약을 참조하십시오.

제품 가용 및 선적

UV SCH-190D 의 일반적인 선적 리드타임은 발주 확정 후 4주입니다. 선적방법은 선택 가능합니다. 귀사에 가장 적합한 선적방법을 선택하기 위해 SDC대리점으로 연락 주십시오.

ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증

